


Detektor oxidu uhoľnatého CO 50

HLAVNÉ VLASTNOSTI

- Jednoduché používanie
- Funkcia HOLD
- Zabudovaná sonda
- Automatické vypnutie : 20 minút

PARAMETRE SKRINKY



Materiál : ABS

Krytie : IP54

Displej : 1 riadok
LCD 1 x 5 číslic.
Veľkosť : 50 x 20 mm

Veľkosť číslic :
Hodnoty : 9.2 mm
Jednotky : 4.7 mm

Hmotnosť : 200 g (s batériami)



TECHNICKÉ PARAMETRE

Parameter	Teplota	CO
Jednotky merania	°C, °F	ppm
Merací rozsah	-20 až +80 °C	0 až 500 ppm
Presnosť*	±0.4% z hodnoty ±0.3°C	0 až 100 ppm : ±3 ppm 100 až 500 ppm : ±3% z hodnoty
Rozlíšenie	0.1 °C	0.1 ppm
Doba odozvy	T63 = 5 s	T63 = 35 s
Merací prvok	NTC	Elektrochemický snímač
Prevádzková teplota	0 až +50 °C	
Skladovacia teplota	-20 až +80 °C	
Napájanie	4 batérie AAA LR03 1.5 V	
Životnosť batérie	200 hodín	
Konformita	Smernica CEM 2004/108/CE a NF EN 61010-1	

*All the accuracies indicated in this technical datasheet were stated in laboratory conditions, and can be guaranteed for measurements carried out in the same conditions, or carried out with calibration compensation

DODÁVANÝ S

Prístroj sa dodáva s justovacím certifikátom, 2 náhradnými hrotmi a tvrdým prepravným puzdrom.



PRÍSLUŠENSTVO

- Kufrík
- Ochranné puzdro s magnetom
- Sada náhradných hrotov



ÚDRŽBA

Vykonávame kalibrácie, záručný aj pozáručný servis na Váš prístroj.

ZÁRUKA

Na prístroje poskytujeme záruku 2 roky.

POUŽÍVANIE PRÍSTROJA

Meranie CO

- Zapnite prístroj stlačením gombíka « **On/Off/Hold** ».
Na displeji sa zobrazí názov « CO50 », potom 5 sekundové odpočítavanie pre prípravu snímača na meranie. Potom sa zobrazí meraná hodnota koncentrácie CO na displeji.
- Stlačte krátko « **Select** » pre zobrazenie teploty vzduchu a znovu pre návrat ku koncentrácii CO.

Zadržanie meranej hodnoty (Hold)

Počas merania:

- Stlačte krátko « **On/Off/Hold** » pre zadržanie merania.
« Hold » sa zobrazí na displeji a meraná hodnota vlhkosti sa zadrží na displeji.
- Stlačte krátko « **Select** » pre presun z jedného parametra na druhý.
- Znovu stlačte « **On/Off/Hold** » pre výstup z funkcie Hold (zadržanie).

Zmena jednotky pre teplotu

Pri zapnutom prístroji

- Stlačte a podržte « **Select** » pre zmenu jednotky merania teploty.
- Stlačte krátko « **Select** » pre výber jednotky : °C alebo °F.
- Stlačte a podržte « **Select** » pre potvrdenie jednotky a návrat do meracieho režimu.

Ako vymeniť batérie

- Snímte kryt batériového priestoru na zadnej strane prístroja.
- Vymeňte vybité batérie za nové AAA LR03 1.5 V.
- Zatvorte zadný kryt.

Automatické vypnutie : prístroj sa automaticky vypne po uplynutí 20 minút.

« Select » gombík

« On/Off/Hold »
gombík



Once returned to KIMO, required waste collection will be assured in the respect of the environment in accordance to 2002/96/CE guidelines relating to WEEE.

www.kimo.fr

Distributed by :



EXPORT DEPARTMENT

Tel : + 33. 1. 60. 06. 69. 25 - Fax : + 33. 1. 60. 06. 69. 29

e-mail : export@kimo.fr